

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu 5 sertare, cu blat din Eluplan gri închis mobil cu placă de granit, Ref.: 1500/5****Date comandă**

Numărul de comandă	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Clasa articolului	41W

**Descriere****Execuție:**

**Stație de lucru mobilă pentru măsurare, cu blat de granit, pentru utilizare mobilă. Placă de măsurare și control din granit natural atent selectat, precizie 0.** Finisată prin lepuire - diamantare pentru control. Fără defecte, structură omogenă. Rezistentă la încovoiere și la torsiune. Absolut inoxidabilă și rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă. **Inclusiv bucsă filetată inoxidabilă M8. Blat de lucru Eluplan de culoare închisă, grosime 50 mm;** strat de plastic gros de 2 mm cu suprafață rezistentă la frecare și la lovire. Stratul de acoperire este antistatic, foarte rezistent la acizi slabi și leșii. Suprafața dură este recomandată în special pentru piese sensibile. Muchii acoperite pe toate părțile cu bandă de laminare ABS. **Picioare mobile** din țevă pătrată cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme. Rolă de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Pereții posteriori și raftul din tablă de oțel. Carcasă 24G, lățime 600 mm, din tablă de oțel, cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferențială, deblocare singulară cu o singură mână și capacitate portantă de 75kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului în mm: 50; 75; 75; 100; 125

**Livrare:**

Inclusiv blat de granit Gen. 0 630 × 400 mm, bucsă filetată M8. Complet montat. Inclusiv carcasă cu sertare.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Agățătoare pentru blatul din granit – antracit RAL 7016, corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035 (neconfigurabil).

**Notă:**

Accesoriiile sunt incluse în Catalogul nostru de Echipamente și mobilier industrial vol. 3.

**Descriere tehnică**

Planeitate	0,007 mm
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Înălțime	850 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Serie	vario
Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățime placă de granit	400 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Lungime placă de granit	630 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Greutate	208 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tip produs

Banc mobil de lucru