


Garant GRIDLINE

**Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	931356 100
GTIN	4062406132224
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

**Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

**Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligativu pentru toate cărucioarele de montaj.

Capacitate portantă 200 kg.

**Adaptat pentru:**

Carcasă pentru dulap de scule 40×28G Cod 931335.

**Livrare:**

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Înălțimea frontală	100 mm
Greutate	18 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg

Înălțimea utilă	75 mm
Lățimea utilă în G	36
Adâncimea utilă în G	24
Domeniu de utilizare	Cărucior de montaj
Adâncime utilă	600 mm
Lățime utilă	900 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Sertar

## Accesorii

Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36	951030 36
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 36	951020 36
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Acoperire din PVC pentru setul de mânere 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 36	951032 36