

**Pereche de mănuși Cut C, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094611 10
GTIN	4062406132316
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut C. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu treapta de protecție împotriva tăieturilor C și **tehnologie de tricatat la mărimea 18** pentru activități precise cu pericole înalte de tăiere.

Execuție text publicitar:

Mănuși cu noua tehnologie de fibre DYTEC®, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

Tehnologie de tricatat cu mărimea 18 pentru activități precise care prezintă riscuri mari la tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tehnologie de tricatat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342C
Material de suport	DYTEC
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor