

**HOLEX****Pereche de mănuși Cut E, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094613 7
GTIN	4062406132415
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut E. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu treapta de protecție împotriva tăieturilor E și tehnologie de tricostat la mărimea 15 pentru activități schimbătoare cu pericole extreme de tăiere.

**Execuție text publicitar:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre DYTEC®, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

Tehnologie de tricostat cu mărimea 15 pentru activități alternative cu pericole extreme de tăiere.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Notă text publicitar:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

## Descriere tehnică

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Mărimea mănușilor	7
Tehnologie de tricotat	15G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Material de suport	DYTEC
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	E
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor