

HOLEX**Pereche de mănuși Cut D, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094612 10 |
| GTIN | 4062406132378 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut D. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu treapta de protecție împotriva tăieturilor D și **tehnologie de tricatat la mărimea 18** pentru activități precise cu pericole înalte de tăiere.

Execuție text publicitar:

Mănuși cu noua tehnologie de fibre DYTEC®, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

Tehnologie de tricatat cu mărimea 18 pentru activități precise care prezintă riscuri mari la tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|--|---|
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Tip de mănuși | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |
| Mărimea mănușilor | 10 |
| Tehnologie de tricotat | 18G |
| Îmbrăcămintă standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4342D |
| Material de suport | DYTEC |
| Strat de acoperire | Spumă de nitril |
| Variantă cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Culoarea | negru / gri |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | D |
| Tip produs | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |