



## Pereche de mănuși Cut C, Mărimea mănușilor: 8



### Date comandă

Numărul de comandă	094611 8
GTIN	4062406132293
Clasa articolului	02H

### Descriere

#### Execuție:

Mănuși cu noua tehnologie de fibre, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut C. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu treapta de protecție împotriva tăieturilor C și **tehnologie de tricatat la mărimea 18** pentru activități precise cu pericole înalte de tăiere.

#### Execuție text publicitar:

Mănuși cu noua tehnologie de fibre DYTEC®, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

**Tehnologie de tricatat cu mărimea 18** pentru activități precise care prezintă riscuri mari la tăiere.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

#### Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

## Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Mărimea mănușilor	8
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tehnologie de tricotat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342C
Material de suport	DYTEC
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor