

**HOLEX****Pereche de mănuși Cut F / A8, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094615 9
GTIN	4062406132583
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor la cea mai înaltă treaptă EN-ISO de protecție împotriva tăieturilor F (corespunde ANSI A8) pentru activități dificile cu pericole extreme de tăiere.

**Execuție text publicitar:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre DYTEC®, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

Treaptă de protecție împotriva tăieturilor (corespunde ANSI A8) pentru activități dificile cu pericole extreme de tăiere.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Notă text publicitar:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

## Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tehnologie de tricotat	10G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Material de suport	DYTEC
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Culoarea	negru / gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	F
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor