


Garant GRIDLINE

**Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg, 46×24G, Înălțime frontală a sertarului: 125mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931456 125    |
| GTIN               | 4062406132637 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****Execuție:**

**Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare, cu fante la distanțe de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

**Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Capacitate portantă 200 kg.

**Adaptat pentru:**

Corpul dulapului de scule 50×28G Cod 931435.

**Livrare:**

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

**Descriere tehnică**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 46×24  |
| Înălțimea utilă                   | 100 mm |
| Înălțimea frontală                | 125 mm |

|   |  |
|---|--|
| Deblocare singulară de sertar                     | Cu o singură mână  |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant    | 75 kg  |
| Greutate  | 22 kg  |
| Adâncimea utilă în G                              | 24   |
| Lățimea utilă în G                                | 46   |
| Domeniu de utilizare                              | Cărucior de montaj   |
| Lățime utilă                                      | 1150 mm  |
| Adâncime utilă                                    | 600 mm   |
| cu deblocare individuală a sertarelor             | da   |
| Grosimea materialului                             | 1,2 mm   |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)      | 100 %  |
| Selectarea culorii                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 46×24G   |
| Tip produs  | Sertar   |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Acoperire din PVC pentru setul de mânere 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 46   | 951032 46 |
| Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10  | 951025 10 |
| Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 46                 | 951030 46 |
| Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 46 | 951020 46 |