

**Pereche de mănuși Eco Cut F, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094608 7
GTIN	4062406132958
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, fără cusături, pentru uzul zilnic. Cu strat de acoperire PU rezistent.

HOLEX Eco Cut F. Treaptă de protecție la tăiere F pentru protecție împotriva pericolelor de tăiere extreme.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Mărimea mănușilor	7

Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Adecvat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat	13G
Uscare	Uscare la aer
EN 388	4X42F
Material de suport	HPPE
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Culoarea	gri
Lungime	255 mm
Aplicație	de folosință multiplă
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	F
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor