

HOLEX**Pereche de mănuși Eco Cut F, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094608 10 |
| GTIN | 4062406132989 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, fără cusături, pentru uzul zilnic. Cu strat de acoperire PU rezistent.

HOLEX Eco Cut F. **Treaptă de protecție la tăiere F pentru protecție împotriva pericolelor de tăiere extreme.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|---|
| Tip de mănuși | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |
| Mărimea mănușilor | 10 |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |

| | |
|--|--|
| Conținut | 12 |
| Proprietate a mănușilor | Adecvat pentru ecran tactil |
| Tehnologie de tricotat | 13G |
| Uscare | Uscare la aer |
| EN 388 | 4X42F |
| Material de suport | HPPE |
| Strat de acoperire | PU |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Heavy Duty |
| Culoarea | gri |
| Lungime | 255 mm |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | F |
| Tip produs | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |