

**HOLEX****Freză de șlefuire din carbură, Z7 – medie, dantură încrucișată Ø cozii 3 mm,  
Carbura, Tip: M0613****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG5691 M0613  |
| GTIN               | 4045197731098 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

**Freze de șlefuire din carbură** cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare. Coada este realizată din oțel, dacă Ø este mai mare decât Ø cozii, altminteri este realizată din carbură. Dantură universală Z7 pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor. Recomandate atât pentru utilizarea manuală, cât și pentru roboți industriali.

Set de mini freze de șlefuire din carbură, Ø cozii 3 mm.

Similar 546910. **Forma Con ascuțit** (SKM).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Conținut:**

**10 Freze de șlefuire / Recipiente.**

**Notă:**

**Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.**

## Descriere tehnică

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Descrierea formei          | Con ascuțit            |
| Ø cozii                    | 3 mm                   |
| Simbol pentru dantură      | Z7                     |
| Forma                      | M0613                  |
| Lungimea totală            | 49 mm                  |
| Ø cap                      | 6,8 mm                 |
| Lungime cap L <sub>1</sub> | 17 mm                  |
| Grad de finețe a danturii  | mediu                  |
| Tip de dantură             | cu dantură încrucișată |
| Conținut                   | 10                     |
| Materialul sculei          | Carbura                |
| Tip produs                 | Freze șlefuire         |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| INOX                          | indicat în anumite condiții |                |         |
| Ti                            | recomandat                  |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| Uni                           | recomandat                  |                |         |

## Accesorii

Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip M0613

546910 M0613

