

Garant GRIDLINE

Soclu adâncime 26G, Înălțime 50 mm, Lățimea corpului în G: 24**Date comandă**

Numărul de comandă	958010 24
GTIN	4062406133030
Clasa articolului	9GG

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă din grupa 92.

Soclu **cu înălțimea de 50 mm.****Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 50 mm

Lățime: 600 mm

Adâncime: 650 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 24

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 26

Descriere tehnică

Lățime	600 mm
Înălțime	50 mm
Adâncime	650 mm
Recomandat pentru lățimea carcasei în G	24
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	26
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu