

Garant GRIDLINE

Soclu adâncime 28G, Înălțime 50 mm, Lățimea corpului în G: 40



Date comandă

Numărul de comandă	958080 40
GTIN	4062406133177
Clasa articolului	9GK

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 50 mm.**

Adaptat pentru :

Dulap de scule Cod 931005 – 932122, Stație Office Cod 948800.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 50 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 700 mm

Recomandat pentru lățimea carcusei în G: 40

Recomandat pentru adâncimea carcusei în G: 28

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Înălțime	50 mm
Lățime	1000 mm
Recomandat pentru lățimea carcusei în G	40
Recomandat pentru adâncimea carcusei în G	28
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu