

Garant GRIDLINE

**Soclu cu panou detașabil, adâncime 28G, Înălțime 100 mm, Lățimea corpului în G: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	958085 60
GTIN	4062406133245
Clasa articolului	9GK

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 100 mm**, cu panou detașabil (în față și în spate) pentru transportul dulapurilor de scule.**Adaptat pentru :**

Dulap de scule Cod 931005 – 932122, Stație Office Cod 948800.

**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Soclu Ref. 24 nu este omologat, din motive de siguranță tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 100 mm

Lățime: 1500 mm

Adâncime: 700 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 60

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 28

**Descriere tehnică**

Adâncime	700 mm
Lățime	1500 mm
Înălțime	100 mm

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	28
Recomandat pentru lățimea carcasei în G	60
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu