



Cheie dinamometrică cotită cu scală, Momentul maxim al forței – tip: 1000-3/4 Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657755 1000-3/4
GTIN	2050002047358
Clasa articolului	66F

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, cu un singur braț, reglabilă anterior prin intermediul scalei și cu declanșare automată. **Mecanismul de declanșare face ca eliberarea nedorită să fie extrem de improbabilă.** Prin rotirea pătratului pentru strângerea pe dreapta sau stânga. Funcție integrată de clichet. Unități de măsură: N•m, lbf•ft.

Unități de măsură: N•m, lbf•ft.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Datorită declanșării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat. În special pentru întreținere, montaj și reparații, dar și pentru serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Direcția de strângere: Strângere la dreapta și la stânga

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: $\pm 4\%$

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Calibrarea: O1

Lungimea totală L: 1449 mm

Intervalul momentului de torsiune: 300 - 1000 Nm

Intervalul momentului de torsiune: 200 - 750 lbf•ft

Diviziunea scalei, 1 diviziune =: 20 Nm

Greutate: 7900 g

Pătrat de antrenare: 3/4 inch

Descriere tehnică

Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Calibrarea	O1
Intervalul momentului de torsiune	300 - 1000 Nm
Tehnică de măsurare	mecanic
Intervalul momentului de torsiune	200 - 750 lbfft
Lungimea totală L	1449 mm
Greutate	7900 g
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	20 Nm
Semnal de declanșare	tactil
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Principiu de declanșare	declanșare mecanică lungă
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Feedback	de declanșare
Momentul maxim	1000 Nm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Afișaj	analogic
Datele pot fi protocolate	nu
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Funcție îndoire	da
Indicator mobil	nu

Tip produs

Cheie dinamometrică