

Garant GRIDLINE

**Soclu adâncime 20G, Înălțime 50 mm, Lățimea corpului în G: 30****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 958140 30     |
| GTIN               | 4062406131791 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 50 mm.**

**Adaptat pentru :**

Dulapuri Cod 940001 – 940237; Cod 940801 – 940907; Cod 944161, 944163, 944221, Cod 971201 – 971349, Cod 987001.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 50 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 500 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 30

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 20

**Descriere tehnică**

|   |        |
|---|--------|
| Înălțime                                  | 50 mm  |
| Lățime                                    | 750 mm |
| Adâncime                                  | 500 mm |
| Recomandat pentru lățimea carcasei în G   | 30     |
| Recomandat pentru adâncimea carcasei în G | 20     |
| Grosimea materialului                     | 1,2 mm |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs         | Soclu pentru dulap de scule                                       |