

Garant GRIDLINE

**Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 150 mm, Lățimea corpului în G: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	958146 60
GTIN	4062406133429
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 150 mm**, cu panou detașabil (în față și în spate) pentru transportul dulapurilor.

**Adaptat pentru :**

Dulapuri Cod 940001 – 940237; Cod 940801 – 940907; Cod 944161, 944163, 944221, Cod 971201 – 971349, Cod 987001.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 150 mm

Lățime: 1500 mm

Adâncime: 500 mm

Recomandat pentru lățimea carcusei în G: 60

Recomandat pentru adâncimea carcusei în G: 20

**Descriere tehnică**

Înălțime	150 mm
Lățime	1500 mm
Adâncime	500 mm
Recomandat pentru lățimea carcusei în G	60

Recomandat pentru adâncimea carcusei în G	20
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu pentru dulap de scule