

Garant GRIDLINE

Soclu adâncime 20G, Înălțime 50 mm, Lățimea corpului în G: 60



Date comandă

Numărul de comandă	958140 60
GTIN	4062406133320
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 50 mm.**

Adaptat pentru :

Dulapuri Cod 940001 – 940237; Cod 940801 – 940907; Cod 944161, 944163, 944221, Cod 971201 – 971349, Cod 987001.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 50 mm

Lățime: 1500 mm

Adâncime: 500 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 60

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 20

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Lățime	1500 mm
Înălțime	50 mm
Recomandat pentru lățimea carcasei în G	60
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	20
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu pentru dulap de scule