

Garant GRIDLINE

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 100 mm, Adâncimea carcasei în G: 60**Date comandă**

Numărul de comandă	958145 60
GTIN	4062406133375
Clasa articolului	9GI

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțime de 100 mm**, cu panou detașabil (în față și în spate).**Adaptat pentru :**

Dulapuri Cod 940001 – 940237; Cod 940801 – 940907; Cod 944161, 944163, 944221, Cod 971201 – 971349, Cod 987001.

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Soclu nu este recomandat pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 100 mm

Lățime: 1500 mm

Adâncime: 500 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 60

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 20

Descriere tehnică

Înălțime	100 mm
Lățime	1500 mm
Adâncime	500 mm

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	20
Recomandat pentru lățimea carcasei în G	60
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu