

Garant GRIDLINE

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 100 mm, Adâncimea carcasei în G: 80**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 958145 80 |
| GTIN | 4062406133382 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțime de 100 mm**, cu panou detașabil (în față și în spate).**Adaptat pentru :**

Dulapuri Cod 940001 – 940237; Cod 940801 – 940907; Cod 944161, 944163, 944221, Cod 971201 – 971349, Cod 987001.

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Soclu nu este recomandat pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 100 mm

Lățime: 2000 mm

Adâncime: 500 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 80

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 20

Descriere tehnică

| | |
|----------|---------|
| Înălțime | 100 mm |
| Lățime | 2000 mm |
| Adâncime | 500 mm |

| | |
|---|---|
| Recomandat pentru lățimea carcasei în G | 80 |
| Recomandat pentru adâncimea carcasei în G | 20 |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Soclu |