

Garant GRIDLINE

### Set de reechipare pentru unitatea mobilă, Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 24



#### Date comandă

Numărul de comandă	958480 24
GTIN	4062406133481
Clasa articolului	9GK

#### Descriere

##### Execuție:

GridLine Unitate mobilă formată din 2 traverse din tablă de oțel, zincată. Complet cu set de roți montate și 1 set mâner de împingere Haptoprene® din 2 componente. Pentru înșurubarea de dulapuri și dulapuri de scule GridLine. **Împingere dinspre peretele lateral.** Pentru montarea ulterioară pentru dulapuri și dulapuri de scule GridLine.

##### Adaptat pentru:

Dulapuri de scule Cod 930505 – 930735.

##### Livrare:

1 × traversă cu 2 role de ghidaj cu posibilitate de blocare, 1 × traversă cu 2 roți fixe, 1 × set mâner de împingere.

##### Atenție:

**Din cauza pericolului de răsturnare, vă rugăm să respectați obligatoriu înălțimea maximă indicată la montarea unității mobile.**

**La capacitatea portantă luați în considerare greutatea proprie a dulapului / dulapului de scule.**

##### Notă:

Unitate mobilă recomandată pentru dulapuri de scule GridLine până la o înălțime maximă de 1000 mm. Dulapuri de scule 24×24G numai până la o înălțime de 900 mm. Capacitatea portantă maximă totală 600 kg. **Neapărat necesară montarea de sertare cu deblocare individuală cu o singură mână a sertarului.**

#### Descriere tehnică

## Fișă de date

Ø rolei de ghidaj	125 mm
Ø roții fixe	125 mm
Adâncime	600 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime de rezemare	160 mm
Tip produs	Unitate mobilă