

**JEPSON** POWER**Disc de circular din carbură Drytec® Ø 230×25,4 mm, pentru INOX, Număr de dinți: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	078239 60
GTIN	4260052462850
Clasa articolului	07E

**Descriere****Execuție:**

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.

- **Siguranța muncii: Cu pereți subțiri, nivel scăzut de vibrații, nivel redus de zgomot.**
- **Durabilitate foarte bună.**
- **Calitate înaltă de debitare.**
- **5 reascuțiri posibile.**
- **Utilizare universală pentru oțel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).**

**Notă:**

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți	60
Numărul dinților optimizat pentru	Grosime material &nbsp;– 5 mm, grilaj, aluminiu
Lățime de tăiere B	1,4 mm
Recomandat pentru	078234 Ref. 8230

recomandat pentru material

pentru INOX

Tip produs

Disc de circular