



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără acumulator și încărcător, Tip: 71161264



Date comandă

Numărul de comandă	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutateii și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumuloarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Avantaj:

Cutie de viteze patentată, cu 4 trepte.

Livrare:

Fără acumulator și încărcător. Inclusiv mandrină, clips pentru centură și geantă de transport. **Fără acumulator și fără încărcător.**

Notă:

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Ambalaj	Valiză de transport
Greutate	1,2 kg
Utilizare tipică	Heavy Duty
Denumirea producătorului	ASCM 18 QSW Select
Model constructiv motor	Motor fără perii
Turație maximă treapta 3	1400 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Turație maximă treapta 2	700 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Moment maxim de rotație moale	20 Nm
Turație maximă treapta 4	2500 min ⁻¹
Turație maximă treapta 1	400 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Moment maxim de rotație dur	40 Nm
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Transmisie în 4 trepte. 18V

USP2

Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină
cu acțiune rapidă, interval de
prindere 1,5-13, fără acumulator

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea
acumulatorului FE18 V

073835 FE18