



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 4 viteze, Tip: 711SET



Date comandă

Numărul de comandă

070204 711SET

GTIN

Clasa articolului

03F

Descriere

Execuție:

Mașini de găurit și înșurubat cu acumulator

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică robustă pentru cutia de viteze pentru durabilitate îndelungată.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Acumulatori Li-Ion de mare capacitate, cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea capacității.

Șurubelniță performantă cu acumulator 12V cu motor fără perii, 4 viteze și mandrină detașabilă.

- Motor FEIN PowerDrive fără perii, puternic și care nu necesită întreținere, pentru eficiență și durabilitate maximă.
- Sistem cu schimbare rapidă QuickIN.
- Mandrină detașabilă din metal integral pentru capacitate portantă excepțională în cele mai rele condiții.
- Pentru fiecare diametru al găurii viteza de așchiere optimă datorită angrenajului complet din metal în 4 trepte.

- **Găurire 6 mm în metal în viteza a 4-a la 2 500 rot/min.**
- **Filetare puternică cu viteza 1.**
- **Turații optime pentru șuruburi autofiletante, burghiu în trepte sau filetare.**
- **Lungime compactă de 150 mm (fără mandrină).**
- **Tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării complete.**
- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere cu un randament mai mare cu 30 % față de motoarele CA și stabilitate mai mare a turației.**
- **Uzură minimă și durabilitate de până la 10× față de motoarele standard CA.**
- **Angrenaj cu 4 trepte brevetat cu comutare directă pentru înșurubare, găurire, cu turații adaptate optim și pentru filetare.**

Decuplare mecanică a momentului, reglabilă în 20 de trepte, plus treaptă suplimentară de găurire.

Standard:

Șurubelniță performantă cu acumulator 12V cu motor fără perii, 4 viteze și mandrină detașabilă.

- **Motor FEIN PowerDrive fără perii, puternic și care nu necesită întreținere, pentru eficiență și durabilitate maximă.**
- **Sistem de schimbare rapidă QuickIN.**
- **Mandrină detașabilă din metal integral pentru capacitate portantă excepțională în cele mai rele condiții.**
- **Pentru fiecare diametru al găurii viteza de așchiere optimă datorită angrenajului complet din metal în 4 trepte.**
- **Cutie de viteze brevetată cu 4 viteze, cu mecanism de comutare pentru înșurubare puternică, găurire la turație optimă și filetare.**

Avantaj:

Cutie de viteze patentată, cu 4 trepte.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Set profesional de tarozi, cuprinzător, ideal pentru prelucrarea metalelor.

- **QuickIN Suport biți (1/4 inch).**
- **QuickIN Adaptor pentru tarod cu 2 bușe elastice.**
- **QuickIN Adaptor pentru capăt atașabil.**
- **Cap îndoit.**

Notă:

Seturile de pornire compatibile (constând din acumulatori de schimb și încărcător) sunt prezentate începând de la Cod 073832 Ref. 9260431701.

Descriere tehnică

Ambalaj	Valiză de transport
Denumirea producătorului	ASCM 12Q SET

Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Turație maximă treapta 1	400 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	40 Nm
Turație maximă treapta 4	2500 min ⁻¹
Utilizare tipică	Heavy Duty
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 12 V
Turație maximă treapta 3	1400 min ⁻¹
Turație maximă treapta 2	700 min ⁻¹
Greutate	1,3 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Moment maxim de rotație moale	20 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	12V
USP2	Gama de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport, potrivită pentru lemn și oțel

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V

073837 FE12

Set de pornire cu acumulator Tip 9260431701

073832 9260431701

Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip 711301

070208 711301