



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără acumulator și încărcător, Tip: 711SET



Date comandă

Numărul de comandă	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumuloarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Avantaj:

Cutie de viteze patentată, cu 4 trepte.

Livrare:

Fără acumulator și încărcător. **Set profesional de tarozi**, cuprinzător, ideal pentru prelucrarea metalelor.

- **QuickIN Suport biți (1/4 inch).**

- **QuickIN Adaptor pentru tarod cu 2 bușe elastice.**
- **QuickIN Adaptor pentru capăt atașabil.**
- **Cap îndoit.**
- **Încărcător și 2 x acumuloare.**

Notă:

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	6 Ah
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Ambalaj	Valiză de transport
Moment maxim de rotație moale	46 Nm
Turație maximă treapta 1	400 min ⁻¹
Utilizare tipică	Heavy Duty
Turație maximă treapta 2	800 min ⁻¹
Greutate	2 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 4	3850 min ⁻¹
Turație maximă treapta 3	1950 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	25 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație dur	90 Nm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Denumirea producătorului	ASCM 18 QMSET
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel

recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2	Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

Accesorii

Acumulator Li-IonHighPower Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073834 FE18
Accesorii pentru șurubelnița manualăQuick-In Tip 711301	070208 711301
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatorfără acumulator și încărcător Tip 71161164	070200 71161164
Set de pornire cu acumulator Tip 92604323	073832 92604323