



Mașini de carotat cu acumulator, Tip: 71700162



Date comandă

Numărul de comandă	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de carotat universală, mică, cu talpă magnetică, cu acumulator, cu 1 viteză și cursă puternică, cu motor EC fără perii. Funcționalitate maximă pentru lucru mobil pe șantier.

- **Pentru cea mai mare putere se recomandă acumulatorul FEIN HighPower cu 5,2 Ah.**
- **Rotație la dreapta / stânga.**
- **Magnet permanent extra îngust cu premagnetizare.**
- **Flexibilitate la toate lucrările mobile de găurire, cum ar fi carotarea, găurirea în spirală, filetarea, adâncirea și alezarea.**
- **Concept de comandă simplu și care nu permite confuziile, în câmpul de vizualizare al utilizatorului.**
- **Afișare convenabilă a forței de fixare a magnetului.**
- **Senzor de răsturnare.**
- **Reglare electronică a turației.**
- **Memorie pentru turație „Memory Function”.**

Standard:

- **Acumulator Li-Ion FEIN HighPower.**
- **Afișare confortabilă a forței de fixare a magnetului.**
- **Senzor de rabatare.**
- **Funcționare spre dreapta/stânga.**

Mașină de carotat universală, mică, cu talpă magnetică, cu acumulator, cu 1 viteză și cursă puternică, cu motor EC fără perii. Funcționalitate maximă pentru lucru mobil la locul de montaj.

Livrare:

AKBU 35 PMQ Select **fără acumulator, inclusiv** pompă pentru lichid de răcire, chingă de ridicat, cârlig de prindere, știft de centrare, protecție la contact, pană antialunecare, geantă de transport.

Notă:

Acumulatorul recomandat este disponibil opțional la Cod 073834 FE 18 sau set de pornire la Cod 073832 Ref. 92604325.

Ambalaj: Valiză de transport

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Denumirea producătorului: AKBU 35 PMQ Select

ID producător: 71700162

Capacitate acumulator: 2,5 Ah

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Turație maximă: 130 - 520 min⁻¹

Formă portsculă: QuickIN / MK2

Descriere tehnică

Lungime talpă magnetică	195 mm
Turație maximă	130 - 520 min ⁻¹
Ø maxim frezare	18 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	18 mm
Denumirea producătorului	AKBU 35 PMQ Select
Adâncime de găurire	Carotă în oțel maxim 50 mm
Ambalaj	Valiză de transport
Ø maxim filetare în oțel	M14
Cursa de lucru	135 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Formă portsculă	QuickIN / MK2
ID producător	71700162
Greutate	12,8 kg
Înălțime	450 mm
Capacitate acumulator	2,5 Ah
Lățime talpă magnetică	70 mm

Ø maxim teșire	31 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Mașină de găurit

Accesorii

Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Set de pornire cu acumulator Tip 92604325	073832 92604325
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
	119000 15

Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 15 mm	
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Set de pornire cu acumulator Tip 9260431501	073832 9260431501
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Acumulator Li-Ion HighPower Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073834 FE18
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Set de pornire cu acumulator Tip 9260430701	073832 9260430701
Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
	119000 22

Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm Ø DC 22 mm
