



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: 71150664



Date comandă

Numărul de comandă	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, **cu motor fără perii și reglare a momentului în 6 trepte**. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.

- **Suport pătrat 1/2 inch.**
- **Moment de rotație maxim 290 Nm.**
- **Operabil cu interfață MultiVolt pentru toate acumulatele Li-Ion FEIN (12-18 V).**

Avantaj:

Reglare electronică a momentului în 6 trepte.

Livrare:

Versiunea fără acumulator și fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX. **Fără acumulator și fără încărcător**, cu valiză de transport.

Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	1/2 inch
-------------------------	----------

Număr de percuții	0 - 3400 min ⁻¹
Greutate	1 kg
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Valiză de transport
Denumirea producătorului	ASCD 18-300 W2
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Momentul maxim	290 Nm
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Utilizare tipică	Heavy Duty
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M18
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073835 FE12
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073837 FE12