



SuperCut Acumulator, Tip: 7129276SET



Date comandă

Numărul de comandă	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o utilizare optimă.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

SuperCut – oscilator ultraperformant cu avans maxim de lucru pentru utilizare profesională.

- **Mișcare puternică de oscilare: 2 × 2,0 grad unghiular amplitudine.**
- **Sistem antivibrații cu motor rigid (izolarea carcasei).**

Oscilator cu acumulator cu **cu motor CE fără perii.**

Acumulator de ultimă generație, cu aceeași putere ca și alimentatorul.

Standard:

SuperCut – oscilator ultraperformant cu avans maxim de lucru pentru utilizare profesională.

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**

- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Livrare:

Încărcător, valiză de transport.

Notă:

Începând de la codul 073835 și 073845 găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare.

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Denumirea producătorului: AFSC 18 QSL

Capacitate acumulator: 6 A·h

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Sistem de prindere: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Număr oscilații: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitudine (mișcare oscilatorie): 2 × 2,0 grad

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	AFSC 18 QSL
Greutate	1,8 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr oscilații	10000 - 19500 min ⁻¹
Capacitate acumulator	6 A·h
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 2,0 grad
Sistem de prindere	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Lungimea plăcii abrazive între colțuri	80 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatori incluși	2
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073834 FE18
	073835 FE18

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea
acumulatorului FE18 V

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea
acumulatorului FE18 V

073837 FE18

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
FE18 V

073838 FE18

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
FE18_E V

073838 FE18_E

Încărcător cu acumulator Tip FE80

073845 FE80