



## Carotă bimetă Power Change Plus, Diametru: 105mm



### Date comandă

Numărul de comandă	589790 105
GTIN	3165140950091
Clasa articolului	54B

### Descriere

#### Execuție:

**Ferăstrău pendular bimetă HSS** cu rezistență extrem de mare și durabilitate mare. **Dantură progresivă** care asigură o tăiere rapidă și o evacuare ideală a așchiilor. Sistemul **Power Change Plus** permite schimbarea rapidă fără scule a ferăstrăului pendular. Adâncime maximă de tăiere pentru toate mărimile **44 mm**.

#### Aplicație:

La mașini staționare și cu operare manuală. Potrivit pentru toate materialele, cum ar fi oțel, aluminiu, oțel inoxidabil și lemn.

#### Recomandare:

Calitatea tăierii depinde de turația corectă și de temperatură. Utilizarea de ulei de așchiere, de ex. Cod 084205 Ref. 0,25, prelungește durabilitatea și permite un avans mai rapid de lucru.

### Descriere tehnică

Turație recomandată aluminiu	120 min <sup>-1</sup>
Turație recomandată INOX	40 min <sup>-1</sup>
Diametru	105 mm
Turație recomandată oțel	80 min <sup>-1</sup>
Serie	Power Change Plus

Dinți per inch	4-5
De utilizat pe materialele	Oțel
De utilizat pe materialele	Aluminiu
De utilizat pe materialele	Oțel superior
De utilizat pe materialele	Lemn
Adâncimea maximă de tăiere	44 mm
Tip produs	Carote