



Set de carote bimetale Power Change Plus, Tip: 20-76



Date comandă

Numărul de comandă	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Clasa articolului	54B

Descriere

Execuție:

Set de carote bimetale cu sistem Power Change Plus cu toate diametrele uzuale. Inclusiv coadă de prindere hexagonală și burghie pentru centruire HSS în geantă de plastic.

Descriere tehnică

Ø carote	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Număr de burghie de centrare	2
Număr de dornuri de fixare	1
Număr de piese	14
Serie	Power Change Plus
Tip produs	Carote

Accesorii

Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 105 mm	589790 105
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 121 mm	589790 121
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 152 mm	589790 152
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 16 mm	589790 16
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 19 mm	589790 19
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 20 mm	589790 20
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 22 mm	589790 22
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 25 mm	589790 25
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 29 mm	589790 29
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 32 mm	589790 32
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 35 mm	589790 35
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 38 mm	589790 38
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 40 mm	589790 40
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 44 mm	589790 44
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 51 mm	589790 51
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 54 mm	589790 54
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 60 mm	589790 60
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 65 mm	589790 65
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 68 mm	589790 68
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 76 mm	589790 76
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 83 mm	589790 83
Carotă bimetă Power Change Plus Diametru 92 mm	589790 92
Coadă de prindere Power Change Plus hexagonal recomandat pentru Ø de carote 14-152 mm	589795 14-152
Burghiu de centruire Power Change Plus Tip HSS-CO	589800 HSS-CO