



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 7113226H1



### Date comandă

Numărul de comandă	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumuloarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 viteze cu motor fără perii.

- Motor EC POWER-Drive, necesită puține lucrări de întreținere, cu un moment ridicat de rotație și protecție la suprasarcină.
- Reglare mecanică a momentului, reglabilă în 22 de trepte, plus treapta suplimentară de găurire.

#### Avantaj:

Reglare mecanică a momentului în 22 trepte.

**Livrare:**

Inclusiv acumulator și încărcător. Inclusiv mandrină, clips pentru centură, geantă de transport și încărcător.

**Descriere tehnică**

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Model constructiv motor	Motor fără perii
Greutate	1,7 kg
Capacitate acumulator	3 Ah
Utilizare tipică	Strong
Turație maximă treapta 1	450 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație moale	32 Nm
Turație maximă treapta 2	2000 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	ABS 18 QC
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Ambalaj	Valiză de transport
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V, 2 trepte de viteză

USP2

Interval de prindere cu  
mandrină cu acțiune rapidă  
1,5-13, în valiză de transport

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea  
acumulatorului FE18 V

073837 FE18

Set de pornire cu acumulator Tip 92604324

073832 92604324

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Tip 71132264

070205 71132264