

Garant**Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie, CU7025, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273732 2
GTIN	4062406133832
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a _p	0,2 - 1,1 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Aplicația principală	P
Categorie	CU7025
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		