

Mitutoyo**Șubler digital IP67, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412623 300
GTIN	4946368727912
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Șubler electronic cu sistem electronic Absolut și ecran mare, ușor de citit. Rezistent la apă, ulei și praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcționa continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul pornește automat când este manevrat și se oprește automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Tijă adâncime existentă	da
Calibrarea	A1
Număr de baterii incluse	1

Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	64 mm
Decuplare automată	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300