

**Mitutoyo****Șubler digital cu sistem AOS și ieșire de date, Domeniu de măsurare: 300mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	412642 300
GTIN	4946368728384
Clasa articolului	44A

## Descriere

### Execuție:

Rezultatul măsurătorii afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferă protecție mărită împotriva apei și prafului.

- **Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă și precisă, fără punerea la zero.**
- **Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afișarea încărcării bateriei.**

### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080 și Cod 497100 cu tastă de date.

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

## Descriere tehnică

Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	64 mm
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385

Citire	0,01 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	9 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20000 h
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

## Accesorii

Capac pentru compartimentul de baterii Tip B	412239 B
--	----------