

KÄRCHER**Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, Denumirea producătorului:
NT75APMETC****Date comandă**

Numărul de comandă	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă și uscată, cu putere mare de aspirare și formă compactă, prinderea furtunului și suportul pentru accesorii. **Funcție automată de oprire** la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.

- **Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă și uscată fără extragerea filtrului.**
- **Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întreruperi, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.**
- **Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.**
- **Cu cadru anti-basculare TC și fixare simplă a furtunului și a țevii de aspirare.**
- **Aspirator industrial profesional cu 2 motoare, recipient din oțel aliat.**
- **Recipient robust de 75 L cu bară de protecție și roți de ghidaj din metal.**
- **Putere de aspirare aproape constantă datorită curățării semiautomate eficiente a filtrului AP la fiecare șoc de aer declanșat manual.**

Livrare:

Cu furtun de evacuare a lichidului.

Cu furtun de aspirare cu cot, țevă metalică de aspirare 2x0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vălurit sau filtru de hârtie.

Notă:

Pentru uleiuri și medii cu conținut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descriere tehnică

Greutate	26,5 kg
Înălțime	995 mm
Denumirea producătorului	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Zgomot de lucru	73 dB(A)
Lățime	505 mm
Lungime	700 mm
Putere absorbită	2760 W
Debit volumetric aer	2×74 l/s
Volum recipient	75 l
Lungimea cablului	10 m
Lățime nominală racord	40 mm
Curățarea filtrului	Curățare semiautomată a filtrului ApClean
Clasa de praf – aspirator	L
Număr de turbine	2
Vacuum	254 mbar
Lungimea furtunului de aspirare	4 m
Particularitate	Recipient din oțel inoxidabil, cadru anti-basculare
Sistem de filtrare	Filtru pliat drept
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

078528 DN40

Duză pentru rosturi îngustă, 13 mm Lățime nominală
racord DN40

Duză oblică din cauciuc Lățime nominală racord DN40

078527 DN40

Set de pungă de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de
aspirator NT65

072808 NT65

Filtru pliat drept Recomandat pentru tipul de aspirator
NT65

072809 NT65