

**Pubelă mare de gunoi, galben, Volum: 240l****Date comandă**

Numărul de comandă	987805 240
GTIN	4052941347672
Clasa articolului	98A

Descriere**Execuție:**

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind ușor de mânăuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolțuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcție patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit și mișcare lină a roților. Modelul de capac cu deschidere cu izolație fonică satisface reglementările privind protecția împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14. Stabilitate ridicată a recipientului datorită designului special al bazei cu contur ondulat continuu.

Standard:**DIN EN 840-1, 5 und 6.****Descriere tehnică**

Lățime	585 mm
Adâncime	740 mm
Înălțime	1100 mm

Greutate	14,9 kg
Volum	240 l
Ø roții	200 mm
Sarcină utilă conform DIN EN	96 kg
Conținut indicat	240 l
Toleranță volum	-5 / +15 l
Denumirea producătorului	Recipient Pro Wave
Culoarea	galben
Tip produs	Container mare de gunoi