

## Aparat de măsurare a rezistenței, Tip: RESIST



### Date comandă

Numărul de comandă	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Clasa articolului	47F

### Descriere

#### Execuție:

Dispozitiv SAFE-STAT compact, ușor de mânuit, pentru măsurarea rezistenței, cu două baghete de alamă și posibilități de conectare pentru electrozi externi **pentru măsurarea rezistenței suprafețelor, de scurgere și de străpungere conform IEC 61340**. Datorită electrozilor paraleli integrați pe partea inferioară, aparatul de măsurare trebuie doar pus pe locul de măsurat.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de împământare, geantă și instrucțiuni de utilizare.

#### Accesorii opționale:

Baterie bloc 9 V Cod 081561 Ref. 6LR61.

Calibrarea: Preț la cerere

Domeniu de măsurare:  $10^3 - 10^{12} \Omega$

Eroare de toleranță:  $\pm 1$  decadă

Tensiune de măsurare: 100 V

Lungime: 130 mm

Lățime: 70 mm

Înălțime: 27 mm

### Descriere tehnică

Înălțime	27 mm
----------	-------

Greutate	217 g
Tensiune de măsurare	100 V
Lungime	130 mm
Lățime	70 mm
Domeniu de măsurare	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Eroare de toleranță	$\pm 1$ decadă
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Tip de baterii	Bloc 9 V
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Aparat de măsurare a rezistenței

## Accesorii

Electrod rotund	473346
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională 6LR61	081556 6LR61