

Aparat de măsurare a rezistenței, Tip: KOMBI



Date comandă

Numărul de comandă	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Clasa articolului	47F

Descriere

Execuție:

Dispozitiv SAFE-STAT compact, ușor de mânuit, pentru măsurarea rezistenței, cu două baghete de alamă și posibilități de conectare pentru electrozi externi **pentru măsurarea rezistenței suprafețelor, de scurgere și de străpungere conform IEC 61340**. Datorită electrozilor paraleli integrați pe partea inferioară, aparatul de măsurare trebuie doar pus pe locul de măsurat. Datorită **testerului - brățară integrat pentru verificarea împământării pentru persoane** prin brățară și cablu de împământare, aparatul de măsurare ușor de manevrat SAFE-STAT Kombi-Meter este ideal pentru verificarea rapidă a stațiilor de lucru EPA, a împământării pentru persoane etc.

Livrare:

Inclusiv cablu de împământare, geantă și instrucțiuni de utilizare.

Accesorii opționale:

Baterie bloc 9 V Cod 081561 Ref. 6LR61.

Calibrarea: Preț la cerere

Domeniu de măsurare: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Eroare de toleranță: $\pm 1/2$ decadă

Tensiune de măsurare: 100 V

Domeniu de măsurare tester - brățară: 0,75 - 35 M Ω

Eroare de toleranță tester - brățară: $\pm 10 \%$

Tensiune de măsurare tester - brățară: 15 V

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	±1/2 decadă
Lățime	65 mm
Domeniu de măsurare tester - brățară	0,75 - 35 MΩ
Lungime	130 mm
Greutate	180 g
Domeniu de măsurare	10 ³ - 10 ¹² Ω
Eroare de toleranță tester - brățară	±10 %
Tensiune de măsurare tester - brățară	15 V
Tensiune de măsurare	100 V
Înălțime	27 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Bloc 9 V
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 6LR61
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Aparat de măsurare a rezistenței

Accesorii

Electrod rotund	473346
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională 6LR61	081556 6LR61