

Mitutoyo**Șubler digital de adâncime AOS cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418711 150
GTIN	4946368688503
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afișajul lizibil. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080 și 497100.

Descriere tehnică

Lungimea tălpii	100 mm
Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Secțiunea riglei de măsurare	16×3,5 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii

Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Procedeele de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 180 mm	418744 180
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 260 mm	418744 260
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Emitător Tip S1	498966 S1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii
320 mm

418744 320