

Mahr**Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare interschimbabile,
Interval de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Micrometre de exterior cu tijă **nerotativă** și **vârfuri de măsurare înlocuibile rapid**. **Pasul tijeii de 5 mm pe rotire** reduce timpul de reglare. Afișaj cu contrast puternic cu **cifre de 10 mm**.

Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură.

Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Printr-un afișaj confortabil pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

6 seturi de vârfuri de măsurare înlocuibile cu:

- **Suprafețe de măsurare plane Ø 6,5 mm.**
- **Suprafețe de măsurare tip disc Ø 11,3 mm.**
- **Suprafețe de măsurare reduse Ø 2 mm.**

- **Suprafețe de măsurare convexe Ø 7 mm.**
- **Tip lamă 0,75×7 mm.**
- **Con 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498941.

Descriere tehnică

Citire	0,001 mm
Ø pivot	6,5 mm
Eroare de toleranță	4 µm
Pasul tijei	5 mm
Număr de palpatoare	6
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Citire	0,00005 inch
Număr de baterii incluse	1
Înălțime cifre afișaj LCD	10 mm
Calibrarea	B1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

022000 25

CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	
Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

Accesorii

Cablu de conectarebidirecțional cu tastă date Tip USB2	498941 USB2
Cablu de conectarebidirecțional cu tastă date Tip D2	498941 D2