


Garant GRIDLINE

Element de compartimentare pentru dulap de scule 7S, 26×24G, Tip: 1000/7S**Date comandă**

Numărul de comandă	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Element de compartimentare pentru 5 sertare ale dulapului de scule 7S. Constă din cupe GARANT cu plăcuțe despărțitoare demontabile și bare perforate de separație cu bare de margine și pereți despărțitori demontabili.

Adaptat pentru:

GARANT GridLine Dulap de scule 7S Cod 931125 Ref. 1000/7S.

Livrare:

20 de cupe GARANT GridLine, 70 de plăcuțe despărțitoare demontabile GARANT GridLine, 9 bare perforate de separare GARANT GridLine, 4 perechi de bare de margine GARANT GridLine, 40 de pereți despărțitori demontabili GARANT GridLine.

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Compartimentare sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951580 150
--	------------

Elemente de compartimentare separatoare, set de 10 buc Tip C	951275 C
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K Lățime x adâncime în G / tip 6X6/3	951415 6X6/3
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951781 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 10G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951801 100
Elemente de compartimentare separatoare, set de 10 buc Tip B	951275 B
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951530 150
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951580 75
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K Lățime x adâncime în G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Pereți despărțitori demontabili, lățime 10G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951801 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951781 100
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951530 100
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951530 125
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951580 100
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K Lățime x adâncime în G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Pereți despărțitori demontabili, lățime 3G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951731 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 12G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951821 150
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951580 125
	951530 75

Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat
pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm

Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat
pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm

951761 75

Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951781 125