

**Mitutoyo****Micrometru digital de exterior cu ieșire de date, Interval de măsurare: 50-80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Erori admisibile la o precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863. Pornire/ Opre, Origin (reglarea de bază), Zero / Abs** (aducere la zero în orice poziție), **Hold / Data** (salvare valoare măsurată, respectiv transferare date).

**Descriere:**

- **Pasul tije de 10 mm pe rotire reduce timpul de reglare.**
- **Tija fixă protejează suprafețele care trebuie să fie măsurate.**
- **Sistem de măsurare absolut. Nu este necesară reglarea punctului zero după pornire. Sunt evitate erorile de măsurare.**

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. 1 etalon de reglare începând de la Ref. 25–55.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497445.

**Descriere tehnică**

Eroare de toleranță	3 $\mu$ m
Domeniu de măsurare	50 - 80 mm

Citire	0,001 mm
Ø pivot	6,35 mm
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	B2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Serie	QuickMike
Pasul tijei	10 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de lucru
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

## Accesorii

Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357