

Garant**Tool24 Smartline – dulap vertical Echipat cu portscule, Pentru cozile sculelor: SK40****Date comandă**

Numărul de comandă	979101 SK40
GTIN	4062406133962
Clasa articolului	9SA

Descriere**Execuție:**

Sertarele sunt ghidate pe podea și sunt echipate cu închidere centralizată (care se poate folosi ca deblocare de urgență). Cadrele zincate la cald ale sertarelor sunt perforate frontal la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a șinelor-suport, a tăvițelor de raft și a panourilor perforate. Sertarele verticale sunt echipate cu protecție de deschidere individuală. Sertarele se deschid automat. Astfel poate fi garantat accesul rapid la scule.

- **Depozitarea sculelor presetate.**
- **Posibil doar împreună cu un sistem master Tool24 Smartline.**
- **Se comandă cu 14 configurații distincte (diferite prinderi SK, VDI, C, HSK).**
- **Cu 24 șine-suport.**
- **Prinderi recomandate pentru suporturi de scule, șine-suport, tăvițe pentru raft și panouri perforate.**
- **Capacitatea de încărcare la repartizarea suprafețelor per sertar: 600 kg.**
- **Sarcină maximă dulap vertical: 2400 kg.**
- **Sistem de închidere pentru deblocare de urgență.**

Aplicație:

Sistem automat de eliberare a mărfurilor pentru depozitarea și gestionarea sculelor și a articolelor din categoria C.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu strat de vopsea pulbere.**

Notă:

Dulapurile verticale impun condiții ridicate în ce privește podeaua, deoarece sertarele ghidate se mișcă direct pe aceasta! Următoarele condiții preliminare pentru locul amplasării trebuie îndeplinite de client în mod obligatoriu:

- **Toleranța planeității conform DIN 18202, pentru baze finisate plane.**
- **Unghiularitate de cel mult 2 mm la fiecare 1 m.**
- **Baza trebuie să prezinte o capacitate portantă suficientă.**
- **Bază netedă.**

Sistemele sunt pregătite pentru prinderea în podea sau în perete și trebuie să fie asigurate în mod obligatoriu împotriva răsturnării.

Aceste dulapuri verticale pot fi utilizate doar împreună cu un sistem master Tool24 Smartline Cod 979001 S11M sau Cod 979001 S11M-EN, cu un sistem master Tool24 PickOne Cod 979201 DE sau Cod 979211 EN precum și cu un sistem master Tool24 Locker Cod 979300 DE sau Cod 979310 EN.

Descriere tehnică

Capacitate portantă a deschiderii verticale	600 kg
Adâncime	750 mm
Înălțime utilă deschidere verticală	1750 mm
Număr de deschideri	4
Greutate	320 kg
Lățime	717 mm
Înălțime	2000 mm
Lățimea deschiderii verticale a sertarului	155 mm
Număr de suporturi de scule Cod 970130	24
Distanță dintre axe A	85 mm
Număr de portscule	312
Serie	Tool24 Smartline
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	2400 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tip produs

Sistem de eliberare a mărfurilor

Accesorii

Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK40

970130 SK40