

Garant**Scară pentru rafturi, mobilă, Număr de trepte: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	935800 11
GTIN	4062406134235
Clasa articolului	91B

Descriere**Execuție:**

Scară pentru montarea pe rafturi. Scara poate fi strânsă în sistemul de rafturi pentru a economisi spațiul în cazul neutilizării. Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri. Include sistem de prindere Easyfix. Cu 2 role cu frână cu blocarea automată, Ø 80 mm. Mecanism de rulare silențios la capătul de sus.

Culoare:

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

Notă:

Fiecare scară este executată în **model special. Înălțimea maximă de suspendare verticală trebuie să fie întotdeauna menționată.**

Lungime scară: 2,95 m

Înălțime de lucru cca.: 3,95 m

Înălțime max. de suspendare verticală până la: 3,11 m

Recomandat pentru înălțimea raftului: 3000 mm

Lățime inferioară, exterioară: 0,6 m

Cursă maximă: 1,2 m

Descriere tehnică

Lungime scară	2,95 m
Greutate	11,5 kg
Lățime inferioară, exterioară	0,6 m
Înălțime max. de suspendare verticală până la	3,11 m
Număr de trepte	11
Înălțime montant	25 mm
Înălțimea treptelor	235 mm
Lățimea montantului	73 mm
Cursă maximă	1,2 m
Înălțime de lucru cca.	3,95 m
Recomandat pentru înălțimea raftului	3000 mm
Tip produs	Scară de rafturi

Accesorii

Suport cu opritor final Tip R	935812 R
Suport cu opritor final Tip L	935812 L
Suprafața de călcare GripStep potrivit pentru dimensiunea scării 11	935820 11
Clemă intermediară pentru țevă de aluminiu Tip 1	935811 1
Țevă de aluminiu eloxată, 3000 mm Tip 1	935810 1