

Garant**Scară pentru rafturi, mobilă, Număr de trepte: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	935800 9
GTIN	4062406134228
Clasa articolului	91B

Descriere**Execuție:**

Scară pentru montarea pe rafturi. Scara poate fi strânsă în sistemul de rafturi pentru a economisi spațiul în cazul neutilizării. Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri. Include sistem de prindere Easyfix. Cu 2 role cu frână cu blocarea automată, Ø 80 mm. Mecanism de rulare silențios la capătul de sus.

Culoare:

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

Notă:

Fiecare scară este executată în **model special. Înălțimea maximă de suspendare verticală trebuie să fie întotdeauna menționată.**

Lungime scară: 2,4 m

Înălțime de lucru cca.: 3,5 m

Înălțime max. de suspendare verticală până la: 2,61 m

Recomandat pentru înălțimea raftului: 2500 mm

Lățime inferioară, exterioară: 0,6 m

Cursă maximă: 1 m

Descriere tehnică

Lungime scară	2,4 m
Înălțime max. de suspendare verticală până la	2,61 m
Lățime inferioară, exterioară	0,6 m
Greutate	10,2 kg
Număr de trepte	9
Lățimea montantului	73 mm
Înălțimea treptelor	235 mm
Cursă maximă	1 m
Înălțime de lucru cca.	3,5 m
Înălțime montant	25 mm
Recomandat pentru înălțimea raftului	2500 mm
Tip produs	Scară de rafturi

Accesorii

Suport cu opritor final Tip L	935812 L
Țeavă de aluminiu eloxată, 3000 mm Tip 1	935810 1
Suprafața de călcare GripStep potrivit pentru dimensiunea scării 9	935820 9
Suport cu opritor final Tip R	935812 R
Clemă intermediară pentru țeavă de aluminiu Tip 1	935811 1