



## Mașină de șlefuit cu bandă abrazivă compactă GKS, Tip: 790502002



### Date comandă

Numărul de comandă	077608 790502002
GTIN	4014586888262
Clasa articolului	03H

### Descriere

#### Execuție:

Șlefuitor cu bandă compact, performant pentru prelucrarea metalelor.

- **Siguranță maximă datorită sistemului de control a scânteilor.**
- **Foarte economic la achiziție datorită raportului optim preț/performanță.**
- **Cu utilizare imediată. Nu necesită montare sau asamblare.**

#### Livrare:

Include 1 bandă de șlefuit 75×2000mm (K 36 R).

#### Notă:

Pentru benzi de șlefuit consultați Cod 558310 și Cod 558453-56.

Denumirea producătorului: GKS 75

Tensiune de rețea: 230 V

Putere absorbită: 1500 W

Turație maximă: 3000 min<sup>-1</sup>

Lățimea benzii: 75 mm

Lungimea benzii: 2000 mm

### Descriere tehnică

Greutate	45 kg
Putere absorbită	1500 W
Denumirea producătorului	GKS 75
Tensiune de rețea	230 V
Lungimea benzii	2000 mm
Turație maximă	3000 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățimea benzii	75 mm
Tip produs	Polizor cu bandă