



Mașină de șlefuit cu bandă abrazivă compactă GKS, Tip: 790503004



Date comandă

Numărul de comandă	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Clasa articolului	03H

Descriere

Execuție:

Șlefuitor cu bandă compact, performant pentru prelucrarea metalelor.

- **Siguranță maximă datorită sistemului de control a scânteilor.**
- **Foarte economic la achiziție datorită raportului optim preț/performanță.**
- **Cu utilizare imediată. Nu necesită montare sau asamblare.**

Livrare:

Include 1 bandă de șlefuit 75×2000mm (K 36 R).

Notă:

Pentru benzi de șlefuit consultați Cod 558310 și Cod 558453-56.

Denumirea producătorului: GKS 75

Tensiune de rețea: 400 V

Putere absorbită: 3000 W

Turație maximă: 3000 min⁻¹

Lățimea benzii: 75 mm

Lungimea benzii: 2000 mm

Descriere tehnică

Tensiune de rețea	400 V
Putere absorbită	3000 W
Denumirea producătorului	GKS 75
Lungimea benzii	2000 mm
Greutate	45 kg
Turație maximă	3000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățimea benzii	75 mm
Tip produs	Polizor cu bandă