

Garant GRIDLINE

## Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante, pentru înălțimea dulapului: 750/800mm



### Date comandă

Numărul de comandă	940501 750/800
GTIN	4062406134266
Clasa articolului	9GI

### Descriere

#### Execuție:

Seturile complete conțin toate componentele pentru montarea sistemelor de iluminare în interiorul dulapurilor pentru dulapurile GridLine. Lămpi cu LED incluse cu 2 lungimi: 570 mm și 870 mm. Racordurile tip ștecher sunt asigurate împotriva inversării polarității. Consumul de putere depinde de numărul de lămpi cu LED din set.

**Lămpi:** Cu unghi de emiterie a luminii de 30° pentru o iluminare fără orbire. Magneți integrați pentru poziționarea la alegere în interiorul dulapului. Tensiune nominală 24 V/CC, temp. lumină cca 6000 K, CRI 80, clasa de energie A+.

Lămpi LED cu lungime de 870 mm: Consum de putere 8,5 W; flux luminos 437 lm.

Lămpi LED cu lungime de 570 mm: Consum de putere 5,5 W; flux luminos 676 lm.

**Alimentator:** Conceput special pentru aplicații LED și de iluminare. Protejat împotriva scurtcircuitului, supraîncălzirii, supratensiunii și supraîncălzirii (auto-recovery). Ștețar industrial Cod 928491 Ref. 3 montat pe partea de intrare.

Tensiune de intrare 90 – 305 V/CA, tensiune de ieșire 24 V/CC, curent de ieșire 2,5 A, putere 60 W, IP67.

**Înterupător:** Lumina se aprinde automat la deschiderea ușii. Unitate cablată anterior pentru montare ușoară.

**Șină conductoare de curent:** Managementul inteligent al cablului permite montarea lămpilor la înălțimea dorită. Montaj cu ajutorul benzilor magnetice integrate. Fișă rotativă marcată. Nu și pentru seturile Cod 940501.

**Cablaje:** Toate cablurile de conectare necesare dintre componentele individuale. Cablu de conectare cu ștecher cu contact de protecție german Cod 928640 Ref. DE/2. Numărul și tipul cablului de conexiune variază în funcție de set.

Seturi iluminare pentru iluminarea laterală a interiorului dulapului. Lămpile sunt montate pe partea laterală a corpului dulapului. Prin introducerea a 2 lămpi se obține o iluminare pe întreaga înălțime a dulapului. Seturile sunt personalizate pentru dulapurile noastre GridLine echipate și este permisă montarea lor doar în acestea.

**Seturi de bază** pentru iluminarea laterală a interiorului dulapului.

Setul de iluminat cuprinde lămpi cu LED integrate, care nu pot fi înlocuite. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.

**Echipare:**

Număr de lămpi 570 mm: 2

**Livrare:**

Lămpi LED, convertizor CC, întrerupător, cablaje.

**Notă:**

- **La un alimentator pot fi conectate maxim 6 lămpi cu lungimea de 870 mm sau 9 lămpi cu lungimea de 570 mm.**
- **Sistemul nu are funcție de reglare a intensității luminoase.**
- **Toate seturile au ștecher schuko german. Pentru alte țări vă rugăm să comandați separat cablul de alimentare potrivit Cod 928640.**
- **Montarea comutatorului nu este posibilă la dulapuri cu lățimi 20G.**
- **Nu se recomandă pentru dulapuri cu ruloari.**
- **Seturile sunt potrivite doar pentru dulapurile cu uși batante.**

## Descriere tehnică

Flux luminos	870 lm
Putere absorbită	12 W
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip ștecăr intrare	F
Tip produs	Bandă luminoasă

## Accesorii

Cablu pentru corp de iluminat Execuție DE/2	928640 DE/2
---	-------------