

Garant GRIDLINE

**Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G, pentru înălțimea dulapului: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940514 1500
GTIN	4062406134549
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Set iluminare pentru iluminarea **pe compartimente** a interiorului dulapului. Lămpile sunt montate sub raftul de depozitare și sunt conectate la șină conductoare de curent. Seturile sunt personalizate pentru dulapurile noastre GridLine și este permisă montarea lor doar în acestea.

**Seturi Extended** pentru iluminarea unui compartiment din interiorul dulapului.

Seturile complete conțin toate componentele pentru montarea sistemelor de iluminare în interiorul dulapurilor pentru dulapurile GridLine. Lămpi cu LED incluse cu 2 lungimi: 570 mm și 870 mm. Racordurile tip ștecher sunt asigurate împotriva inversării polarității. Consumul de putere depinde de numărul de lămpi cu LED din set.

**Lămpi:** Cu unghi de emisie a luminii de 30° pentru o iluminare fără orbire. Magneți integrați pentru poziționarea la alegere în interiorul dulapului. Tensiune nominală 24 V/CC, temp. lumină cca 6000 K, CRI 80, clasa de energie A+.

Lămpi LED cu lungime de 870 mm: Consum de putere 8,5 W; flux luminos 437 lm.

Lămpi LED cu lungime de 570 mm: Consum de putere 5,5 W; flux luminos 676 lm.

**Alimentator:** Conceput special pentru aplicații LED și de iluminare. Protejat împotriva scurtcircuitului, supraîncălzirii, supratensiunii și supraîncălzirii (auto-recovery). Ștecher industrial Cod 928491 Ref. 3 montat pe partea de intrare.

Tensiune de intrare 90 – 305 V/CA, tensiune de ieșire 24 V/CC, curent de ieșire 2,5 A, putere 60 W, IP67.

**Înterupător:** Lumina se aprinde automat la deschiderea ușii. Unitate cablată anterior pentru montare ușoară.

**Șină conductoare de curent:** Managementul inteligent al cablului permite montarea lămpilor la înălțimea dorită. Montaj cu ajutorul benzilor magnetice integrate. Fișă rotativă marcată. Nu și pentru seturile Cod 940501.

**Cablaje:** Toate cablurile de conectare necesare dintre componentele individuale. Cablu de conectare cu ștecher cu contact de protecție german Cod 928640 Ref. DE/2. Numărul și tipul cablului de conexiune variază în funcție de set.

Setul de iluminat cuprinde lămpi cu LED integrate, care nu pot fi înlocuite. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.

**Echipare:**

Număr de lămpi 570 mm: 8

**Livrare:**

Lămpi LED, convertizor CC, șină conductoare de curent, întrerupător, cablaje.

**Notă:**

- **La un alimentator pot fi conectate maxim 6 lămpi cu lungimea de 870 mm sau 9 lămpi cu lungimea de 570 mm.**
- **Sistemul nu are funcție de reglare a intensității luminoase.**
- **Toate seturile au ștecher schuko german. Pentru alte țări vă rugăm să comandați separat cablul de alimentare potrivit Cod 928640.**
- **Montarea comutatorului nu este posibilă la dulapuri cu lățimi 20G.**
- **Nu se recomandă pentru dulapuri cu rulouri.**

## Descriere tehnică

Putere absorbită	45 W
Flux luminos	3490 lm
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecher intrare	F
Tip ștecher intrare	Sistem fixare GST
Tip produs	Bandă luminoasă

## Accesorii

Cablu pentru corp de iluminat Execuție DE/2	928640 DE/2
---	-------------