



## Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: GLI182200C



### Date comandă

Numărul de comandă	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Lampă robustă cu acumulator pentru șantier, rotativă la 120°. Control individual și setare prin aplicația **Bosch Connectivity**.

#### Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

**Lanternă fără acumulator și fără încărcător.**

#### Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

### Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Flux luminos treapta 2	300 lm
Clasă de protecție IP	IP 64

Denumirea producătorului	GLI 18-2200C
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	1900 g
Flux luminos	2200 lm
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Corpuri de iluminat	Modul LED
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Lampă de lucru

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV